


Типовая схема №15

/способ подключения концентраторов ELTA W с встроенным Ethernet-ом по радиотракту/



Частотный диапазон: от 300 MHz до 15 GHz;
 Расстояние: до 40 km при прямой видимости;
 Количество каналов: до 30+ Ethernet

Направление № 1

Направление № 2




Направление № 3

$$m_1 + m_2 + m_3 = n$$

$$n_{\max} = 352$$

$$m_{\min} = 16$$

$$m_{\max} = 80$$



Замечание: Возможно подключение выносных абонентских модулей и концентраторы с встроенным Ethernet по кабельным линиям связи